



Rezné vložky PENTA 17 N-NP ľavé, IC1008, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 3/17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273959 3/17
GTIN	7291075389678
Trieda položky	26K

Popis

Použitie:

Univerzálny systém pre obrábanie malých komponentov. Na upichovanie a zapichovanie, sústruženie zápichov, závitovanie a spätné sústruženie.

Na zapichovanie a obrábanie sústružením zápichov. S mäkkým rezom.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 273950 – 273951.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Uhlový Polomer r	0,8 mm
Šírka zápichu w	3 mm
RETOL	0,02 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	4 mm
CUTDIA	32 mm

Posuv pre sústruženie zápichov	0,05 - 0,19 mm/ot,
Posuv pre zapichovanie	0,05 - 0,11 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 3,1 mm
Séria	PENTA-CUT
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,1 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,05 mm
Označenie výrobcu	PENTA 17-300NP08LS IC1008
Počet výmien/rezných hrán	5
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	NP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 150 m/min
Typ	IC1008
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov