

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, UNC: 3/8-16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137868 3/8-16
GTIN	4067263162353
Trieda položky	12H

**Popis****Prevedenie:****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **HSS-E**

**Použitie:**

**Pre jednotný hrubý závit UNC ASME-B1.1.**

**Technický opis**

Druh závit	UNC
Počet napínacích drážok	3
Chodov na palec	16
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø otvoru pod závit	8 mm
Veľkosť závit	3/8-16 UNC
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Ø závit	9,53 mm

Stúpanie závitov	1,587 mm
Hĺbka závitov	23,83 mm
Séria	Clever Tap
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		