

Garant**Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka $a_p = 10$ mm, $\varnothing D: 50$ mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 218566 50 |
| GTIN | 4045197530356 |
| Trieda položky | 210 |

Popis

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradný diel:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP15**.

Možné je objednať kotúčovú frézu do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Dĺžka goliera L_1 | 15 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SNHX |
| Celková dĺžka L_{celk} | 50 mm |
| maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$ | 8,5 mm |
| \varnothing polohovacieho otvoru | 16 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| efektívny počet rezných hrán Z_{eff} | 2 |
| Ø goliera d_1 | 32 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 50 mm |
| Počet otočných rezných platničiek | 4 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SN.. 1205 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219983 (IP15; 2,2 Nm) |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219983 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2 | 211750 2,2 |