

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131265 M5
GTIN	4067263161523
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Rezný materiál	HSS E
Veľkosť závit	M5
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Hĺbka závit	10 mm
Druh závit	M
Norma	DIN 371
Ø závit	5 mm
Stúpanie závitov	0,8 mm
Počet napínacích drážok	3

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Celková dĺžka L	70 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		