

**Garant****Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka ap = 16 mm, Ø D: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218569 80
GTIN	4045197530684
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

**Náhradný diel:**

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Pozor!:**

**Ak chcete docíliť rovné dno drážky, použite, prosím, neutrálne, ľavé a pravé otočné rezné platničky, pričom neutrálnu doštičku treba namontovať na stredný rad lôžka.**

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP15**.  
Možné je objednať kotúčovú frézu do Ø D = 200 mm.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	SNHX
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	2

Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
Ø goliera $d_1$	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Dĺžka goliera $L_1$	15 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e,max}$	20 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1207
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219983
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219984
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2