

**HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131265 M20
GTIN	4067263161585
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø závit	20 mm
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	2,5 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	16 mm
Hĺbka závit	40 mm
Veľkosť závit	M20

Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 2xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		