



## Magnet na zdvíhanie bremien UL Plus, Maximálna nosnosť (rovná): 250



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085995 250
GTIN	
Trieda položky	08P

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Lahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus.

Predbežná kontrola zdvíhaných bremien pomocou bezpečnostnej dosky zaručuje bezpečnostný faktor 3:1.

#### Použitie:

Pre bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a kruhových materiálov (Č. 085990; 085992; 085995) alebo tenkých plochých materiálov (Č. 085985).

Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúry. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

### Technický opis

Rozmer F	218 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	60 mm
Rozmer E	94 mm
Rozmer G	40 mm

Rozmer B	214 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	25 mm
minimálna nosnosť rovina	11 kg
Rozmer A	155 mm
maximálna nosnosť rovina	250 kg
Maximálna dĺžka rovina	1500 mm
Rozmer C	92 mm
maximálna nosnosť okrúhla	100 kg
Rozmer D	96 mm
maximálny Ø rovná	300 mm
Hmotnosť	11 kg
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien