



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Trieda položky	250

### Popis

#### Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

#### Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovaní frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

### Technický opis

Montážny závit M	M16
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	1,5 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub> pri LD Geometria	3,5 mm

Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	22,4 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	63 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,92 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	78 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------