

**Garant****Rohová fréza 90° GARANT Softcut®, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz s **otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

**Použitie:**

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelou č. **674252 vel. 6IP**. Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

**Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!**

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	22,5 mm
Ø rezných hrán $D_c$	16 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	32 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	2

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 0602..
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Séria	Softcut®
Počet otočných rezných platničiek	8
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219827
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,45	211750 0,45