



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 160/8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 160/8
GTIN	4960664707799
Trieda položky	250

### Popis

**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

**Popis:**

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

**Použitie:**

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovanom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

### Technický opis

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	160 mm
Ø D <sub>3</sub>	136 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	14
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	2 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$ pri LD Geometria	5 mm
Počet rezných hrán Z	8
Vnútorne chladenie	nie
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	296 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	318 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\text{max}}$	135 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	0,15 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229719
------------------	--------