



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 35/2L



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222050 35/2L
GTIN	4960664707607
Trieda položky	250

### Popis

#### Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

#### Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

### Technický opis

Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	35 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	200 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	50 mm
Počet rezných hrán Z	2
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	68 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	53 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,19 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	17,4 mm
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------