

**Garant**

**Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:  
25/7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215615 25/7
GTIN	4045197409973
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach** alebo **na vretená s nižším výkonom pohonu.**

**Použitie:**

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 0,45** s čepelou č. **674252 veľ. 6IP**. Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

**Technický opis**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Montážny závit M	M12
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 0602..
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	35 mm
Počet rezných hrán $Z$	7
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	48 mm
Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	0,9 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	48 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,52 Stupeň
Dĺžka rampy $L$ pre $\alpha_{max}$	21,85 mm
Séria	Softcut®
Ø $D_3$	23 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia $k$	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219827
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,45	211750 0,45
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP