

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 28/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222050 28/2
GTIN	4960664707461
Trieda položky	250

Popis**Popis:**

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovanom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyložkami.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø rezných hrán D_c	28 mm
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	140 mm
Ø D_3	11 mm
Počet rezných hrán Z	2

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ pri LD Geometria	3,5 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	54 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	39 mm
Uhol rampy α_{max}	1,98 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	10,4 mm
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229717
------------------	--------