

**Garant****Zanorovacia fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211851 16/2
GTIN	4045197502155
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

## Technický opis

Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	35 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	16 mm
Montážny závit M	M8
Počet rezných hrán Z	2
Vrtacie cirkulárové frézy a <sub>p</sub>	3,5 mm

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	12,4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	6,9 Stupeň
$\varnothing D_3$	14 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219801
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9