

**Garant****Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Celková dĺžka L	343 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	50 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A40X SDUCR/L11
Séria	Master Mute
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Ø stopky $D_s$	40 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	200 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
neupínateľný rozsah S	240 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč