

Garant**VCGX 220505 FR, HU7810, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 211853 ALU |
| GTIN | 4045197513069 |
| Trieda položky | 21A |

Popis

Prevedenie:

Jemnozrnný substrát, leštené lámače triesok – mimoriadne zníženie sklonu k nalepovaniu.

Upozornenie:

$a_{p\max} = 7 \text{ mm}$ na hrubovanie s $a_e = 1 \times D$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ | HLINÍK |
| Posuv f_z | 0,25 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Uhlový Polomer | 0,5 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGX 220505 FR |
| Typ | HU7810 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 1900 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 1900 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 500 | N |
| CuZn | vhodný | 400 | N |
| Grafit, GRP, CFRP | podmienene vhodný | 100 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |