

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Držiak ISO-kód	A40X STF/CR/L16
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	50 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Odsadenie stredu L_3	27 mm
Celková dĺžka L	345 mm
neupínateľný rozsah S	240 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč