

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
40/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260045 40/09
GTIN	4067263623427
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadel bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Séria	Master Mute
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	50 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Držiak ISO-kód	A40X SCLCR/L09
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Dĺžka výčnelku L ₁	200 mm
Celková dĺžka L	343 mm
neupínateľný rozsah S	240 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč