

Garant**Zanorovacia fréza 90°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211851 25/3
GTIN	4045197502179
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Montážny závit M	M12
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	48 mm
Uhol rampy α _{max}	4,01 Stupeň

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	3,5 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	21,4 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219801
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9