



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221900 32/3
GTIN	4059782504356
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Ø D ₃	17 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
vhodná otočná rezná platnička	XD..
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	70 mm
Celková dĺžka L _{celk}	250 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	1,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	62 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,88 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	16,3 mm
Uhol nastavenia k	13 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Kruhové frézovanie
Použitie frēzy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia frēza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229918
------------------	--------