

Garant**Zanorovacia fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211847 20/2
GTIN	4045197502131
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,9** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VDGT 11T2..
Celková dĺžka L_{celk}	85 mm
Dĺžka výčnelku L_1	35 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	38 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	38 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	3,5 mm
Uhol rampy α_{max}	5,23 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	16,4 mm

Ø D ₃	18 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,9	211750 0,9
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219801