

**Garant****VCGX 220520 FR, HU7810, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211859 ALU
GTIN	4045197700438
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Jemnozrný substrát, leštené lámače triesok – mimoriadne zníženie sklonu k nalepovaniu.

**Upozornenie:**

$a_{p\max} = 7\text{ mm}$  na hrubovanie s  $a_e = 1 \times D$ .

## Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv $f_z$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGX 220520 FR
Typ	HU7810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	1900	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	1900	N
Hliník > 10 % si	vhodný	500	N
CuZn	vhodný	400	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	100	N
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		