

**Garant****Fazetková fréza, s otvorom, Uhol  $\gamma$ : 20Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215700 20
GTIN	4045197658166
Trieda položky	210

**Popis****Upozornenie:**

- **Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.**
- **Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelou č. 674252 vel. 15IP.**

**Technický opis**

Uhol $\gamma$	20 Stupeň
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	28,5 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1604..
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
najväčší Ø D <sub>1</sub>	91 mm
najmenší Ø D	35 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	30 mm
efektívny počet rezných hrán Z <sub>eff</sub>	3
Posuv zubu pri h <sub>max</sub>	0,3 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219811