

Garant**Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ : 40Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215700 40
GTIN	4045197658173
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

- **Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.**
- **Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelou č. 674252 vel. 15IP.**

Technický opis

najväčší $\varnothing D_1$	84 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
najmenší $\varnothing D$	35 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	19 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	30 mm

dosiahnuteľná šírka úkosu b	24,5 mm
Uhol γ	40 Stupeň
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1604..
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Posuv zubu pri h_{max}	0,16 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219811
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP