

Garant**Rohová fréza 90° dlhé, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovným delením pre vysokú plynulosť chodu.
Bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	44 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	200 mm
Ø stopky D _s h6	25 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Rohová fréza

PríslušenstvoMomentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 5,0

211750 5,0

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219812

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219811