

Garant
Kopírovacia fréza 0° negatívna, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 15mm


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212070 15
GTIN	4045197192295
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelou č. **674252 vel. 6IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0501
Ø D ₃	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø rezných hrán D _c	15 mm
Celková dĺžka L _{celk}	80 mm
Ø stopky D _s h6	16 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	30 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Víťacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	28 mm
Víťacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	25 mm

Uhol rampy α_{\max}	2,3 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	8,72 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	1,1 mm
Uhol nastavenia k	15 – 27 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219802
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6