

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134260 M8
GTIN	4067263830399
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonné závitníky, špeciálne vyvinuté pre **hliník a neželeznézliatiny**. **Dynamické stúpanie skrutkovice** napínacích drážok zaisťuje **optimálny odvod triesok a spoľahlivosť procesu**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre vysokú stabilitu rezných hrán.**
- **Mimoriadne hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť voči opotrebovaniu a zabránenie studeným zvarom.**
- **Dynamické stúpanie skrutkovice napínacích drážok.**
- **Krátky tvar nábehu E.**

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Druh závitú	M
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závitú	24 mm
Celková dĺžka L	95 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Ø závitú	8 mm

Počet rezných hrán Z	3
Norma	Výrobná norma
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Povrchová úprava	DLC
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	E
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Farebný krúžok	žltá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný