

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z:
16/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212070 16/4
GTIN	4045197606907
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

$a_{p\ max} = 1,1\ mm$.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepeľou č. **674252 vel. 6IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0501
Ø D ₃	11 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	20 mm
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø stopky D ₅ h6	14 mm
Celková dĺžka L _{celk}	80 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	30 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,06 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	9,72 mm
Vřtacie cirkulárové frēzy a_p	1,1 mm
Uhol nastavenia k	15 – 27 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Frēza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopirovacía frēza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219802
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6