

**Garant****Kopírovacia fréza 0° negatívna, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z:  
12/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212070 12/3
GTIN	4045197606082
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

**Upozornenie:**

$a_{p\max} = 1,1$  mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,6** s čepelou č. **674252 vel. 6IP**.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	75 mm
Ø rezných hrán $D_c$	12 mm
Ø stopky $D_s$ h6	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219802 (6IP; 0,6 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0501
Dĺžka výčnelku $L_1$	15 mm
Ø $D_3$	7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorne chladenie	áno
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	22 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\min}$	19 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	3,5 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	5,72 mm
Vřtacie cirkulárové frēzy $a_p$	1,1 mm
Uhol nastavenia k	15 – 27 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Frēza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopirovacía frēza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219802
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP