

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, Ø D: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212100 32
GTIN	4045197192486
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	42 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219803 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_2$	28,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD.. 0702
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
Montážny závit M	M16
$\varnothing D_3$	25 mm
Počet rezných hrán Z	5

Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	23,21 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	57 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,21 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie bitov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219803
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2