

**Garant****Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215715 40/4
GTIN	4045197410603
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel'. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel'. 15IP**.**Technický opis**

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	40 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0