

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu extra dlhé, DLC, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131115 M10
GTIN	4067263830047
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Závitník High-Performance, špeciálne vyvinutý pre **hliník a neželezné zliatiny**. Extra dlhé upínacie drážky a dĺžka krku pre použiteľné **hlbky závitov do 4×D**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.**
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.**
- **Extra dlhá geometria priestoru na triesky.**

S extra dlhou stopkou.

Technický opis

Ø stopky D _s	10 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závitu	M
Ø závit	10 mm
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	40 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Celková dĺžka L	200 mm

Technický list

Stúpanie závitov	1,5 mm
Norma	Výrobná norma
Veľkosť závitu	M10
Povrchová úprava	DLC
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 4xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Technický list

mokrý minimálne

vhodný