

Garant**Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ : 20Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215795 20
GTIN	4045197658203
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

dosiahnuteľná výška úkosu h	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
najväčší $\varnothing D_1$	69 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
dosiahnuteľná šírka úkosu b	26 mm
najmenší $\varnothing D$	17 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	27,5 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Celková dĺžka L_{celk}	52 mm

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Uhol γ	20 Stupeň
Posuv zubu pri h_{\max}	0,3 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814