

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, G: G3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137310 G3/4
GTIN	4067263830665
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Závitníky High-Performance, špeciálne vyvinuté pre **hliník a neželezné zliatiny**. **Dynamický sklon** upínacích drážok pre **optimálny odvod triesok** a **spoľahlivosť procesu**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM** pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC** pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.
- **Dynamický sklon upínacích drážok**.
- **Krátky tvar rezania E**.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Technický opis

Chodov na palec	14
Celková dĺžka L	140 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Hĺbka závit	66,1 mm
Ø závit	26,44 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Počet napínacích drážok	4
Veľkosť závit	G3/4

Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E PM
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	DLC
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závit	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Tolerančná trieda	ISO 228
Forma nábehu	E
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Tolerancia stopky	h9
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N

Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		