

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215715 100/8 |
| GTIN | 4045197410672 |
| Trieda položky | 210 |

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| Ø polohovacieho otvoru | 32 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 100 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) |
| Celková dĺžka L_{celk} | 50 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | AP.. 16.. |
| Počet rezných hrán Z | 8 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Členenie britov | nerovnaké |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0 | 211750 5,0 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne | 219812 |