

**Garant****Fazetková fréza, s otvorom, Uhol  $\gamma$ : 40Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215795 40
GTIN	4045197412911
Trieda položky	210

**Popis****Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

najväčší $\varnothing D_1$	59 mm
najmenší $\varnothing D$	17 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	17,8 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	27,5 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	19 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	52 mm
Uhol $\gamma$	40 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003

efektívny počet rezných hrán $Z_{\text{eff}}$	3
Posuv zubu pri $h_{\text{max}}$	0,16 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP