

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu extra dlhé, DLC, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131115 M8
GTIN	4067263830030
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Závitník High-Performance, špeciálne vyvinutý pre **hliník a neželezné zliatiny**. **Extra dlhé upínacie drážky** a dĺžka krku pre použiteľné **hĺbky závitov do 4×D**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán.**
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom.**
- **Extra dlhá geometria priestoru na triesky.**

S extra dlhou stopkou.

Technický opis

Ø závit	8 mm
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS E PM
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závit	28 mm
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Veľkosť závit	M8
Ø stopky D _s	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX

Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Norma	Výrobná norma
Celková dĺžka L	180 mm
Povrchová úprava	DLC
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 4×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

mokrě minimálně

vhodný