

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti**
- **Plynulá zmena polohy v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Pozor!:

Pri nasadení vymeniteľných rezných doštičiek s pozitívnou geometriou sa **nesmú** používať zaistovacie skrutky a podložky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	RD..12T3
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Súprava poistných skrutiek	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Ø rezných hrán D_c	66 mm
Ø D_3	54 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Počet rezných hrán Z	6
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	120 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	130 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	2,5 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	50,94 mm
Uhol rampy α_{max}	0,94 Stupeň
Uhol nastavenia k	15 – 27 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219805
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219807
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP