

Garant**Strojový závitník GARANT Master Tap Alu, DLC, G: G1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133260 G1/4
GTIN	4067263830184
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Závitníky High-Performance, špeciálne vyvinuté pre **hliník a neželezné zliatiny**.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre najvyššiu stabilitu rezných hrán**
- **Ultra hladká povrchová úprava DLC pre odolnosť proti opotrebeniu a zabránenie studeným zvarom**

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené v závite).

Technický opis

Ø závitu	13,16 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	100 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø otvoru pod závit	11,8 mm
Hĺbka závitu	39,48 mm
Chodov na palec	19
Veľkosť závitu	G1/4
Stúpanie závitov	1,337 mm

Ø stopky D _s	11 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	DLC
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Tolerančná trieda	ISO 228
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	35	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	32	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
PMMA akryl	podmienene vhodný	20	N
PA 66	podmienene vhodný	18	N
PEEK	vhodný	18	N
Cu	vhodný	18	N
CuZn	vhodný	25	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

mokrě minimálně

vhodný