


**Rohová fréza 90° 5720VZ16, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220800 32/3
GTIN	4059782500808
Trieda položky	28R

**Popis**
**Prevedenie:**

Frézovacie telesá s valcovou stopkou sú vyvážené na  $G = 6,3$  pri 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárnym rozhraním sa musia vyvážiť pri upnutí vysokootáčkového obrábania. Konštrukcia dovoľuje uchytenie rádiusových vymeniteľných doštičiek do  $r_e=6,0\text{mm}$  bez modifikácie nosiča a bez korekcie dĺžky.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	135 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	75 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZD.. 16M5
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	4 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\text{max}}$	22,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\text{min}}$	48 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	6,35 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\text{max}}$	62 mm

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229900
------------------	--------