

Garant**Kopírovacia fréza 0° negatívna, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 42/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212135 42/6
GTIN	4045197192769
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.

- **Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti.**
- **Plynulá zmena polohy otočnej reznej platničky v prípade opotrebovania reznej hrany.**

Upozornenie:Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
 $a_{p\ max} = 2\ mm$.**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	32 mm
Montážny závit M	M16
Celková dĺžka L _{celk}	42 mm
vhodná otočná rezná platnička	RD..1003
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø rezných hrán D _c	42 mm

Počet rezných hrán Z	6
Vnútorne chladenie	áno
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	29,45 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	2 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,36 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Fréza vhodná pre tvar dosky	oblé
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219804
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8