


**Rohová fréza 90° 5720VZ16, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220803 40/3
GTIN	2050002058255
Trieda položky	28R

**Popis****Prevedenie:**

Frézovacie telesá s valcovou stopkou sú vyvážené na  $G = 6,3$  pri 30000 ot./min. Nástrčné frézy a frézy s modulárnym rozhraním sa musia vyvážiť pri upnutí vysokootáčkového obrábania. Konštrukcia dovoľuje uchytenie rádiusových vymeniteľných doštičiek do  $r_e=6,0\text{mm}$  bez modifikácie nosiča a bez korekcie dĺžky.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	45 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZD.. 16M5
Počet rezných hrán Z	3
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	4,69 Stupeň

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	30,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	4 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	64 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229900
------------------	--------