

Garant

Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215800 25/4
GTIN	4045197133182
Trieda položky	210

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály.

- **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	49 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Celková dĺžka L_{celk}	105 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka rampy L pre α_{max}	19,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	47 mm

Uhol rampy α_{\max}	0,72 Stupeň
$\varnothing D_3$	22 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2