

**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 5X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130500 5X0,5
GTIN	4067263829706
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho rezného nástroja.**
Závit z plne vybrúseného a podbrúseného materiálu.

Technický opis

Norma	DIN 2181
Rezný materiál	HSS
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Hĺbka závitů	10 mm
Ø závitů	5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Stúpanie závitů	0,5 mm
Ø otvoru pod závit	4,5 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Druh závitů	MF
Veľkosť závitů	M5x0,5
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		