

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Trieda položky	210

Popis

Použitie:

Univerzálne použitie na všetky materiály.

- **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	54 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Počet rezných hrán Z	5
Dĺžka rampy L pre α_{max}	26,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	62 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	61 mm

Uhol rampy α_{\max}	0,53 Stupeň
$\varnothing D_3$	29 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2