

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 25/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Veľmi vysoký výkon trieskového obrábania, pretože sú počas každej otáčky v nasadení 2, príp. 3 rezné hrany.

Použitie:

Na valcové frézovanie a orezávanie.

Upozornenie:

Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	28 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1	52 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2