

**CC.T 060204, Typ: CA525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 CA525
GTIN	4960664678976
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	HQ
Typ	CA525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie