



Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130250 M16
GTIN	4067263021988
Trieda položky	12G

Popis

Prevedenie:

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**
Veľ. M2,3; a M2,6 so starým profilom DIN.

Technický opis

Norma	DIN 352
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť závit	M16
Ø otvoru pod závit	14 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Rezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závit	32 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Ø závit	16 mm

Druh závitů	M
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

