

**CC.T 09T304, Typ: CA6525**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Trieda položky	25E

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	MQ
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie