

HOLEX**Ručné závitníky sada, bez povlaku, MF: 24X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Trieda položky	12G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna súprava, **pozostávajúca z predrezávacieho a dokončovacieho rezného nástroja.**
Závit z plne vybrúseného a podbrúseného materiálu.

Technický opis

Ø stopky D _s	18 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M24×1,5
Celková dĺžka L	90 mm
Ø otvoru pod závit	22,5 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závit	48 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø závit	24 mm
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 2181
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Forma nábehu	D
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 3xD pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

